

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/inhalator-przenosny-oro-mesh-family-p-408050.html>BRAK
ZDJĘCIA

Inhalator przenośny Oro-Mesh Family

Cena brutto	166,99 zł
Cena netto	154,62 zł
Numer katalogowy	HPORMINOROFAMES
Kod producenta	INH_ORO-MESH_FAMILY
Kod EAN	5904305746791
Wymiary	45 x 63 x 123 mm
Pozostałe parametry	Pojemność: max. 8 ml Średnia wielkość cząstek nebulizowanych: 3,7-5,0 m Przepływ leku: 0,2 ml/min Częstotliwość wibracji: 120 kHz 10% Głośność pracy: 23 dB Warunki pracy: Temperatura: 10,0°C - 40,0°C Maksymalna wilgotność względna: 80% Ciśnienie atmosfery
Kolor (wyliczeniowy)	Niebieski
Uwaga	CE+WEEE
Zasilanie (lista)	Sieciowe
Gwarancja	24 mc.
Produkt na baterie	Tak
Baterie w zestawie	Tak
Waga	79
Akcesoria w zestawie	Inhalator, ustnik, maska dziecięca, maska dla dorosłych, etui, przewód micro USB, pokrowiec, baterie AA 2 szt., instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim,
Typ (AGD)	Inhalator ultradźwiękowy

Opis produktu

Oromed Oro-Mesh Family to bardzo mały i cichy inhalator membranowy. Znakomicie sprawdza się jako urządzenie przenośne. Jest to jeden z najmniejszych inhalatorów na rynku polskim. Zastosowana technologia membranowa gwarantuje wysokie parametry inhalacji i bardzo ciche pracę.

W inhalatorze OROMED ORO-MESH FAMILY można stosować tylko leki przeznaczone do inhalacji w inhalatorach ultradźwiękowych/siatkawkowych. Takie informacje znajdują się w ulotkach leków. Przed zastosowaniem należy się z nią zapoznać. Nie wolno stosować substancji o dużej gęstości (oleistych i produktów na bazie olejów oraz roztworów, które zawierają tłuste lub zawieszone cząstki). Nie należy stosować preparatu Nebu-dose hialuronid oraz Nebu-dose plus, ponieważ roztwory te wykazują optymalne działanie tylko przy użyciu inhalatorów pneumatyczno-tłokowych, w związku z czym mogą wystąpić problemy w przypadku stosowania z innym typem inhalatora.



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Zasilanie: Nebulizator może działać na dwóch wymiennych bateriach alkalicznych AA (w zestawie) lub przy użyciu przewodu micro USB (w zestawie) podłączonego do zasilacza (zasilacz nie jest zawarty w zestawie)

Zasilacz musi spełniać następujące parametry: napięcie wejściowe: 100-240 V AC, 50/60 Hz. Napięcie wyjściowe: 3-5 V DC, 1-2 A. Nie należy używać jednocześnie baterii i kabla USB.