

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/mysz-dark-perk-ergo-p-382636.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Mysz Dark Perk Ergo

Cena brutto	425,99 zł
Cena netto	346,33 zł
Numer katalogowy	KZBQT10000BM007
Kod producenta	BM007
Kod EAN	4260052192764
Liczba rolek	1
Podświetlenie	Nie
Przeznaczenie (myszy / podkładki)	Biuro
Waga	0.055
Wymiary	120 x 66 x 40 mm
Połączenie	Bezprzewodowe
Liczba przycisków	5
Interfejs	Radio 2,4 GHz
Długość przewodu	1.8
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Zasilanie (lista)	Akumulator wbudowany
Gwarancja	24 mc.
Zasięg	10
Sensor myszy	Optyczny
Rozdzielczość (maks.) [dpi/lpi]	32000
Profil	Praworęczny

Opis produktu

Celuj z chirurgiczną precyzją

Ciesz się bezprzewodową swobodą do 110 godzin, flagowym PixArt PAW3950 i lekką konstrukcją ważącą zaledwie 55 g. Dark Perk Ergo to klucz do uwolnienia Twojego pełnego potencjału.

- Lekka konstrukcja do gier rywalizacyjnych
- Bardzo długi czas pracy baterii bezprzewodowej do 110 godzin
- Częstotliwość odpytywania do 8000 Hz, nawet w trybie bezprzewodowym
- Sensor PixArt PAW3950 o rozdzielczości do 32 000 DPI
- Szybkie i precyzyjne przełączniki optyczne Omron zapewniające responsywność i miękkie kliknięcia
- Ślizgacze wykonane w 100% z PTFE z zaokrąglonymi krawędziami zapewniającymi wyjątkowo płynne celowanie
- Ergonomiczny kształt
- Dostosuj mysz Dark Perk Ergo za pomocą oprogramowania be quiet! IO Center

Żądl jak pszczoła

Dark Perk Sym jest superlekki, waży zaledwie 55 g, dzięki czemu stanowi idealne przedłużenie dłoni. Jest łatwy w obsłudze i

zapewnia idealne celowanie. Dark Perk Sym pozwoli ci doskonalić się w grze przez wiele godzin, przy minimalnym zmęczeniu.

Do 110 godzin

Nie musisz wymieniać baterii AA! Wbudowana bateria wystarcza na 110 godzin przy częstotliwości odpytywania 1000 Hz (lub czasie reakcji 1 ms). Aby zapewnić tak długą żywotność baterii w lekkiej myszy, bateria o dużej pojemności to za mało. Starannie dobrany mikrokontroler Nordic Semiconductor nRF54H20 i sensor PixArt w połączeniu ze zrównoważonym rozwojem oprogramowania układowego zapewniają idealne połączenie wydajności i żywotności baterii. Nie musisz nawet przerywać gry podczas ładowania, możesz również używać Dark Perk Sym razem z przewodem USB A do C o długości 1,8m.

Najnowocześniejszy sensor PixArt

PixArt PAW3950 jest powszechnie uważany za najlepszy sensor myszy na świecie. W przypadku Dark Perk Sym, tylko najlepsze było wystarczająco dobre. Dzięki rozdzielczości do 32 000 DPI możesz dostrzec się do niesamowitych poziomów i cieszyć się niezwykle stabilnym i płynnym śledzeniem. Ponadto, dzięki częstotliwości odpytywania do 8000 Hz, zarówno w trybie bezprzewodowym, jak i przewodowym, czas reakcji jest błyskawiczny.

5 przycisków do personalizacji

Przełączniki optyczne Omron D2FP-FN2 dla lewego i prawego przycisku myszy są superszybkie, responsywne, łatwe do spamowania i mają wyciszony profil dźwiękowy. Możesz przeprogramować wszystkie 5 przycisków, aby idealnie dopasować je do swoich potrzeb. Twórz wiele profili i konfiguracji dla swoich gier w be quiet! IO Center. Na spodzie myszy znajduje się również przełącznik do zmiany między 5 konfigurowalnymi poziomami DPI oraz suwak umożliwiający włączenie lub wyłączenie urządzenia w celu oszczędzania baterii.

Wyrzeźbiony do perfekcji

Symetryczny kształt sprawia, że Dark Perk Sym jest łatwy do uchwycenia, dzięki czemu świetnie pasuje do każdego stylu chwytu. Dwa przyciski są wygodnie umieszczone w zasięgu kciuka dla graczy praworęcznych, podczas gdy osoby leworęczne mogą dosięgnąć ich palcem serdecznym.

Z be quiet! IO Center

be quiet! IO Center daje Ci pełną kontrolę nad myszką Dark Perk Sym i innymi urządzeniami be quiet!, jak klawiatury. Możesz dostosować DPI myszy, odległość od podłoża i częstotliwość odpytywania. Możesz również zmienić mapowanie przycisków i skonfigurować makra w różnych profilach. Możesz skonfigurować wiele profili i zapisać swoje ulubione w pamięci wbudowanej myszy, dzięki czemu możesz jej używać na innym komputerze i zachować znane ustawienia. Oprogramowanie wykorzystuje bardzo mało zasobów systemowych, gdy jest aktywne. Nie chcesz instalować dodatkowego oprogramowania na PC? Po prostu użyj IO Center Web, aby wygodnie skonfigurować myszkę Dark Perk Ergo za pośrednictwem przeglądarki.