

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/mysz-dark-perk-sym-p-382637.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Mysz Dark Perk Sym

Cena brutto	<b>425,99 zł</b>
Cena netto	<b>346,33 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KZBQT10000BM008</b>
Kod producenta	<b>BM008</b>
Kod EAN	<b>4260052192771</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Zasilanie (lista)	<b>USB 5V</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Sensor myszy	<b>Optyczny</b>
Rozdzielczość (maks.) [dpi/lpi]	<b>32000</b>
Profil	<b>Praworęczny</b>
Liczba rolek	<b>1</b>
Podświetlenie	<b>Nie</b>
Przeznaczenie (myszy / podkładki)	<b>Biuro</b>
Waga	<b>0.055</b>
Wymiary	<b>123 x 66 x 39 mm</b>
Połączenie	<b>Bezprzewodowe</b>
Liczba przycisków	<b>5</b>
Interfejs	<b>Radio 2,4 GHz</b>
Długość przewodu	<b>1.8</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>

### Opis produktu

#### Celuj z chirurgiczną precyzją

Ciesz się bezprzewodową swobodą do 110 godzin, flagowym PixArt PAW3950 i lekką konstrukcją ważącą zaledwie 55 g. Dark Perk Sym to klucz do uwolnienia Twojego pełnego potencjału.

- Lekka konstrukcja do gier rywalizacyjnych
- Bardzo długi czas pracy baterii bezprzewodowej do 110 godzin
- Częstotliwość odpytywania do 8000 Hz, nawet w trybie bezprzewodowym
- Sensor PixArt PAW3950 o rozdzielczości do 32 000 DPI
- Szybkie i precyzyjne przełączniki optyczne Omron zapewniające responsywność i miękkie kliknięcia
- Ślizgacze wykonane w 100% z PTFE z zaokrąglonymi krawędziami zapewniającymi wyjątkowo płynne celowanie
- Symetryczny kształt
- Dostosuj mysz Dark Perk Sym za pomocą oprogramowania be quiet! IO Center

#### Żądl jak pszczoła

Dark Perk Sym jest superlekki, waży zaledwie 55 g, dzięki czemu stanowi idealne przedłużenie dłoni. Jest łatwy w obsłudze i zapewnia idealne celowanie. Dark Perk Sym pozwoli ci doskonalić się w grze przez wiele godzin, przy minimalnym zmęczeniu.

## Do 110 godzin

Nie musisz wymieniać baterii AA! Wbudowana bateria wystarcza na 110 godzin przy częstotliwości odpytywania 1000 Hz (lub czasie reakcji 1 ms). Aby zapewnić tak długą żywotność baterii w lekkiej myszy, bateria o dużej pojemności to za mało. Starannie dobrany mikrokontroler Nordic Semiconductor nRF54H20 i sensor PixArt w połączeniu ze zrównoważonym rozwojem oprogramowania układowego zapewniają idealne połączenie wydajności i żywotności baterii. Nie musisz nawet przerywać gry podczas ładowania, możesz również używać Dark Perk Sym razem z przewodem USB A do C o długości 1,8m.

## Najnowocześniejszy sensor PixArt

PixArt PAW3950 jest powszechnie uważany za najlepszy sensor myszy na świecie. W przypadku Dark Perk Sym, tylko najlepsze było wystarczająco dobre. Dzięki rozdzielczości do 32 000 DPI możesz dostroić się do niesamowitych poziomów i cieszyć się niezwykle stabilnym i płynnym śledzeniem. Ponadto, dzięki częstotliwości odpytywania do 8000 Hz, zarówno w trybie bezprzewodowym, jak i przewodowym, czas reakcji jest błyskawiczny.

## 5 przycisków do personalizacji

- Przełączniki optyczne Omron D2FP-FN2 dla lewego i prawego przycisku myszy są superszybkie, responsywne, łatwe do spamowania i mają wyciszony profil dźwiękowy.
- Możesz przeprogramować wszystkie 5 przycisków, aby idealnie dopasować je do swoich potrzeb. Twórz wiele profili i konfiguracji dla swoich gier w be quiet! IO Center.
- Na spodzie myszy znajduje się również przełącznik do zmiany między 5 konfigurowalnymi poziomami DPI oraz suwak umożliwiający włączenie lub wyłączenie urządzenia w celu oszczędzania baterii.

## Wyrzeźbiony do perfekcji

- Symetryczny kształt sprawia, że Dark Perk Sym jest łatwy do uchwycenia, dzięki czemu świetnie pasuje do każdego stylu chwytu. Dwa przyciski są wygodnie umieszczone w zasięgu kciuka dla graczy praworęcznych, podczas gdy osoby leworęczne mogą dosięgnąć ich palcem serdecznym.
- Z be quiet! IO Center be quiet! IO Center daje Ci pełną kontrolę nad myszką Dark Perk Sym i innymi urządzeniami be quiet!, jak klawiatury
- Możesz dostosować DPI myszy, odległość od podłoża i częstotliwość odpytywania. Możesz również zmienić mapowanie przycisków i skonfigurować makra w różnych profilach.
- Możesz skonfigurować wiele profili i zapisać swoje ulubione w pamięci wbudowanej myszy, dzięki czemu możesz jej używać na innym komputerze i zachować znane ustawienia. Oprogramowanie wykorzystuje bardzo mało zasobów systemowych, gdy jest aktywne.
- Nie chcesz instalować dodatkowego oprogramowania na PC? Po prostu użyj IO Center Web, aby wygodnie skonfigurować myszkę Dark Perk Ergo za pośrednictwem przeglądarki.