

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/waga-lazienkowa-bf720-p-407817.html>BRAK
ZDJĘCIA

Waga łazienkowa BF720

Cena brutto	281,99 zł
Cena netto	229,26 zł
Numer katalogowy	HPBEUWLBF720000
Kod producenta	BF720
Kod EAN	4211125749385
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Data Act	Beurer - __BEU%
Uwaga	CE+WEEE
Zasilanie (lista)	Baterie/akumulatory AAA
Gwarancja	60 mc.
Pomiar (wagi)	Zapotrzebowanie kaloryczne
Pamięć pomiarów	30
Liczba użytkowników	8
Wymiary wyświetlacza	7,9 x 5,2 cm
Jednostki miar	st.
Dokładność pomiaru (waga)	100
Funkcje specjalne	Automatyczne wyłączenie Automatyczne rozpoznawanie użytkownika Produkt Connect Podświetlany wyświetlacz Funkcja zatrzymania Wskaźnik przeciążenia Obsługa dotykowa
Obciążenie (maks.)	180
Waga	1.62
Wymiary	30 x 30 x 2.5 cm

Opis produktu

BF 720 Waga diagnostyczna

- Przesyłanie wyników pomiarów przez Bluetooth do aplikacji "beurer HealthManager Pro" i monitorowanie parametrów zdrowotnych
- 3 przyciski dotykowe: Możliwość ustawień także bez aplikacji
- Duża nośność do maks. 180 kg

Waga do analizy ciała z obliczeniem BMI i połączeniem z aplikacją - do 180 kg

Waga BF 720 firmy Beurer zapewnia jeszcze większą elastyczność w analizie ciała. Ustawienia wagi można wygodnie wprowadzić za pomocą aplikacji "beurer HealthManager Pro" i zapisywać w niej wyniki pomiarów. Jeśli nie dysponujesz w danej chwili smartfonem, możesz po prostu użyć przycisków na wadze do jej obsługi. Dane ciała są przechowywane w jednym z 8 profili użytkownika wagi cyfrowej, które na życzenie można później przestać do aplikacji.

-
- Przesyłanie wyników pomiarów przez Bluetooth do aplikacji "beurer HealthManager Pro" i monitorowanie parametrów zdrowotnych
 - 3 przyciski dotykowe: Możliwość ustawień także bez aplikacji
 - Duża nośność do maks. 180 kg
 - Odwrócony czarny wyświetlacz
 - Wąskie elektrody ze stali nierdzewnej
 - Powierzchnia ważenia z mocnego szkła bezpiecznego o grubości 6 mm
 - Bezpłatna aplikacja "beurer HealthManager Pro"
 - Praktyczna funkcja automatycznego włączania: wejdź i rozpocznij
 - Wskaźnik przeciążenia w przypadku przekroczenia maksymalnej nośności
 - Praktyczna funkcja automatycznego wyłączania